



Wysokowydajne frezy MFH mini, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 35/6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Klasa artykułu	250

Opis

Wysokowydajne frezy MFH mini 35/6 mm chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 6

Ø D₃: 27 mm

maksymalna głębokość skrawania a_{p maks.}: 1 mm

długość całkowita L_{ges}: 40 mm

gwint uchwytu M: M16

pasująca wymienna płytko skrawająca: LOGU 0303..

Opis techniczny

gwint uchwytu M	M16
Ø ostrzy D _c	35 mm
Liczba ostrzy Z	6
pasująca wymienna płytko skrawająca	LOGU 0303..
długość całkowita L _{ges}	40 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	27 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	1 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Seria	Wysokowydajne frezy MFH mini

wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------