



Oprawki do narzędzi z chwytem MK, kształt A, SK 40 krótki, MK wewn.: 2



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 301245 2 |
| GTIN | 4062406252243 |
| Klasa artykułu | 32A |

Opis

Wykonanie:

Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami).

- **Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne szlifowane.**
- **Z otworem na układ elektroniczny Balluff.**

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucz do mocowania AB nr 308820– 308835.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 8 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 50 mm

\varnothing zewn. D: 32 mm

Opis techniczny

| | |
|---|------------------------------------|
| wymiar A długości wysięgu | 50 mm |
| \varnothing zewn. D | 32 mm |
| Stożek Morse'a wewnętrzny | 2 |
| adapter | SK 40 krótki |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | ADB |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min ⁻¹ |

Dokładność ruchu obrotowego

≤ 8 μm

Rodzaj produktu

Adaptory do uchwytów