

**Garant****Wysokowydajne frezy Hi5, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213205 32/3
GTIN	4045197783523
Klasa artykułu	210

**Opis****Wykonanie:**

Szczególnie cicha praca dzięki zmiennej podziałce zębów.

**wskazówka:**

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, wielk. **2,2** z grotem nr **674252**, wielk. **10IP**.

**Opis techniczny**

Liczba ostrzy Z	3
śruby mocujące	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	43 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p,maxs.</sub>	1,4 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Ø D <sub>3</sub>	17,6 mm
Ø ostrzy D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	POMX 0704..
gwint uchwyty M	M16

Seria	Hi5
wykonanie chwytu	z gwintem
Podziałka ostrzy	nierówne
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10-elem.	219884
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2