

Garant**Wysokowydajne frezy Hi5, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/4mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Szczególnie cicha praca dzięki zmiennej podziałce zębów.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 2,2** z grotem nr **674252, wielk. 10IP**.

Opis techniczny

chłodzenie wewnętrzne	tak
Liczba ostrzy Z	4
Ø D ₂	29 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	1,4 mm
Ø D ₃	25,6 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	POMX 0704..
długość całkowita L _{ges}	43 mm
Ø ostrzy D _c	40 mm
śruby mocujące	219884 (10IP; 2,2 Nm)
gwint uchwytu M	M16

Ø D ₁ h6	17 mm
Seria	Hi5
wykonanie chwytu	z gwintem
Podziałka ostrzy	nierówne
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Aksesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10-elem.	219884
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP