

Garant**Wysokowydajne frezy Hi5, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/5mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213210 50/5
GTIN	4045197783554
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Szczególnie cicha praca dzięki zmiennej podziałce zębów.

wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750**, wielk. **2,2** z grotem nr**674252**, wielk. **10IP** .

Opis techniczny

Ø D ₃	35,6 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p maks.}	1,4 mm
długość całkowita L _{ges}	40 mm
śruby mocujące	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø otworu uchwytu	22 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	POMX 0704..
Liczba ostrzy Z	5

Ø ostrzy D _c	50 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Seria	Hi5
Kąt ustawienia κ	90 stopni
wykonanie chwytu	z otworem
Podziałka ostrzy	nierówne
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
zestaw śrub do płytek skrawających10-elem.	219884
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2