

**Garant****Wysokowydajne frezy Hi5, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 52/5mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	213210 52/5
GTIN	4045197783561
Klasa artykułu	210

## Opis

### Wykonanie:

Szczególnie cicha praca dzięki zmiennej podziałce zębów.

### wskazówka:

Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 2,2** z grotem nr**674252, wielk. 10IP**.

## Opis techniczny

Ø ostrzy D <sub>c</sub>	52 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
Liczba ostrzy Z	5
pasująca wymienna płytko skrawająca	POMX 0704..
długość całkowita L <sub>ges</sub>	40 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p, maks.</sub>	1,4 mm
Ø D <sub>3</sub>	37,6 mm

śruby mocujące	219884 (10IP; 2,2 Nm)
chłodzenie wewnętrzne	tak
Seria	Hi5
Kąt ustawienia κ	90 stopni
wykonanie chwytu	z otworem
Podziałka ostrzy	nierówne
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 10IP	674252 10IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 2,2 Nm	211750 2,2
zestaw śrub do płytek skrawających10-elem.	219884