

HOLEX**Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 4xD, Ø D: 27 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235010 27
GTIN	4062406253578
Klasa artykułu	22L

Opis**Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

Tolerancja otworu: -0,05 / +0,3 mm

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

w dostawie:

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

Zalecenie:

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

do Ø calowej: 11/16 cal

Długość wysięgu L₁: 134 mm

Ø chwytu D_s: 32 mm

Długość chwytu L_s: 60 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT093608 / XOMT093605

śruby mocujące: 232980 4 (TX9;1,2Nm)

Opis techniczny

Długość chwytu L_s	60 mm
Długość wysięgu L_1	134 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT093608 / XOMT093605
Długość użyteczna L_1	111 mm
Liczba ostrzy Z	1
Ø chwytu D_s	32 mm
śruby mocujące	232980 4 (TX9;1,2Nm)
do Ø calowej	11/16 cal
Ø nomin. D	27
Seria	HOLEX Pro Drill
długość całkowita L	194 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,3 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659906 200

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX9

659922 TX9