

**HOLEX****Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 4xD, Ø D: 21 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	235010 21
GTIN	4062406253486
Klasa artykułu	22L

**Opis****Wykonanie:**

Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill łączą ekonomiczność z zaawansowaną technicznie wydajnością.

Możliwość zastosowania również w wymagających warunkach wiercenia do 4xD.

**Tolerancja otworu:** -0,05 / +0,3 mm

**Zastosowanie:**

Z płytkami skrawającymi nr 235030 – 235082.

Potrzebne są zarówno płytki skrawające SOMT osadzone zewnętrznie, jak i płytki skrawające XOMT osadzone wewnętrznie.

**w dostawie:**

Ze śrubami do płytek skrawających (bez płytek skrawających).

**Zalecenie:**

Przy nawiercaniu zredukować posuw do 70%.

Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 106 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 25 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 56 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOMT070308 / XOMT070305

śruby mocujące: 232980 3 (TX7;0,8Nm)

## Opis techniczny

śruby mocujące	232980 3 (TX7;0,8Nm)
Długość wysięgu $L_1$	106 mm
Liczba ostrzy Z	1
Długość chwytu $L_s$	56 mm
$\varnothing$ chwytu $D_s$	25 mm
Seria	HOLEX Pro Drill
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT070308 / XOMT070305
$\varnothing$ nomin. D	21
Długość użyteczna $L_1$	87 mm
długość całkowita L	162 mm
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,3 mm
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	4xD
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Groty 6 mm do Torx® profil Torx® TX7

659922 TX7

Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 200 cNm

659906 200