


HOLEX®**CNMG 120408, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 120408 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 330 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	PF
Gatunek	HBT020
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
liczba wymian/ostrzy	4
powłoka	TiCN
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia