

**HOLEX®**
**CNMG 120412, Gatunek: HBT020**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Klasa artykułu	22D

**Opis**

CNMG 120412 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

 głębokość skrawania  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

 posuw  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/obr,

 prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 280 m/min

**Opis techniczny**

Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	PM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Gatunek	HBT020
powłoka	TiCN

posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,8 - 5 mm
promień naroża	1,2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 280 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia