

HOLEX®**CNMG 120412, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250198 HBT130
GTIN	4062406256166
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 120412 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,12 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HBT130
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
Łamacz wiórów	MM
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,8 mm
promień naroża	1,2 mm
liczba wymian/ostrzy	4

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
powłoka	TiCN
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia