


**CNMG 120408, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250218 HBT020
GTIN	4062406256210
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 120408 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PR

głębokość skrawania a_p : 1,8 - 6 mm

posuw f : 0,2 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PR
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HBT020

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
głębokość skrawania a_p	1,8 - 6 mm
Zastosowanie główne	P
powłoka	TiCN
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia