

HOLEX®
CNMG 160608, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 160608 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

 głębokość skrawania a_p : 0,8 - 5 mm

 posuw f : 0,1 - 0,45 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 280 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 m/min
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	TiCN
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,55 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608

głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
Gatunek	HBT020
Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Łamacz wiórów	PM
promień naroża	0,8 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia