


CNMG 160608, Gatunek: HBT130

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250220 HBT130
GTIN	4062406256241
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 160608 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MR

głębokość skrawania a_p : 2 - 6 mm

posuw f : 0,15 - 0,55 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

powłoka	TiCN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
głębokość skrawania a_p	2 - 6 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,15 - 0,55 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MR
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Gatunek	HBT130
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia