

HOLEX®**CNMG 120412, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250219 HBT130
GTIN	4062406256227
Klasa artykułu	22D

Opis

CNMG 120412 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MR

głębokość skrawania a_p : 2 - 6 mmposuw f : 0,15 - 0,55 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Łamacz wiórów	MR
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	HBT130
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,8 mm
powłoka	TiCN

Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
posuw f	0,15 - 0,55 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	2 - 6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia