

HOLEX®
DNMG 110408, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250781 HBT020
GTIN	4062406256371
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 110408 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

 głębokość skrawania a_p : 0,8 - 5 mm

 posuw f : 0,1 - 0,45 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 280 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PM
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\text{ min.}}$	0,55 mm
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,

powłoka	TiCN
Materiał ostrza 	HM
Gatunek	HBT020
Zastosowanie główne	P
liczba wymian/ostrzy	4
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 280 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
głębokość skrawania a_p	0,8 - 5 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia