

HOLEX®**DNMG 150608, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 150608 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 330 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 m/min
powłoka	TiCN
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	PF

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Gatunek	HBT020
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia