

HOLEX®**DNMG 150604, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250668 HBT020
GTIN	4062406256319
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 150604 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 330 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 m/min
Łamacz wiórów	PF
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Gatunek	HBT020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza 	HM
powłoka	TiCN
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia