

HOLEX®
DNMG 150608, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 250784 HBT020 |
| GTIN | 4062406256517 |
| Klasa artykułu | 22D |

Opis

DNMG 150608 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

 głębokość skrawania a_p : 0,8 - 5 mm

 posuw f : 0,1 - 0,45 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 280 m/min

Opis techniczny

| | |
|--|--------------------------------|
| powłoka | TiCN |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 100 - 280 m/min |
| Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$ | 3,75 mm |
| Łamacz wiórów | PM |
| Gatunek | HBT020 |

| | |
|---|--|
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG 150608 |
| głębokość skrawania a_p | 0,8 - 5 mm |
| posuw f | 0,1 - 0,45 mm/obr, |
| Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$ | 0,55 mm |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Zastosowanie główne | P |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |