

HOLEX®**DNMG 150604, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 150604 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,12 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150604
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Łamacz wiórów	MM
powłoka	TiCN
Gatunek	HBT130
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Materiał ostrza 	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia