

HOLEX®**DNMG 150612, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250787 HBT020
GTIN	4062406256548
Klasa artykułu	22D

Opis

DNMG 150612 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PR

głębokość skrawania a_p : 1,8 - 6 mmposuw f : 0,2 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	1,8 - 6 mm
liczba wymian/ostrzy	4
promień naroża	1,2 mm
Materiał ostrza 	HM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
powłoka	TiCN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	PR
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia