



SNMG 120408, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251396 HBT020
GTIN	4062406256623
Klasa artykułu	22D

Opis

SNMG 120408 HBT020 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PR

głębokość skrawania a_p : 1,8 - 6 mm

posuw f : 0,2 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1,8 - 6 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
posuw f	0,2 - 0,6 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Gatunek	HBT020

powłoka	TiCN
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Łamacz wiórów	PR
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia