

**HOLEX®****SNMG 120408, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251396 HBT130
GTIN	4062406256616
Klasa artykułu	22D

**Opis**

SNMG 120408 HBT130 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MR

głębokość skrawania  $a_p$ : 2 - 6 mmposuw  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HBT130
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
Łamacz wiórów	MR
posuw $f$	0,15 - 0,55 mm/obr,
Materiał ostrza	HM

&amp;nbsp;

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	8
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	2 - 6 mm
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia