

HOLEX®**TNMG 160404, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251414 HBT020
GTIN	4062406256647
Klasa artykułu	22D

Opis

TNMG 160404 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 330 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HBT020
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
powłoka	TiCN
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	6

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 330 m/min
Łamacz wiórów	PF
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia