


**HOLEX®****SNMG 120408, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Klasa artykułu	22D

**Opis**

SNMG 120408 HBT020 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,8 - 5 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 280 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
Łamacz wiórów	PM
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HBT020
powłoka	TiCN
głębokość skrawania $a_p$	0,8 - 5 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	8
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 280 m/min
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia