

**HOLEX®****VNMG 160404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251772 HBT130
GTIN	4062406256692
Klasa artykułu	22D

**Opis**

VNMG 160404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2 mmposuw  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Materiał ostrza &nbsp;	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
posuw $f$	0,15 - 0,45 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Zastosowanie główne	MF
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	MF
powłoka	TiCN
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Gatunek	HBT130
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia