

HOLEX®**TNMG 160408, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251565 HBT130
GTIN	4062406256678
Klasa artykułu	22D

Opis

TNMG 160408 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mmposuw f : 0,12 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	6
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,8 mm

Gatunek	HBT130
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Łamacz wiórów	MM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia