


**VNMG 160404, Gatunek: HBT130**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251828 HBT130
GTIN	4062406256715
Klasa artykułu	22D

**Opis**

VNMG 160404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

posuw  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,12 - 0,45 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Zastosowanie główne	MF
liczba wymian/ostrzy	4
Łamacz wiórów	MM
Gatunek	HBT130
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160404
powłoka	TiCN
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia