

HOLEX®**WNMG 080404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251939 HBT130
GTIN	4062406256777
Klasa artykułu	22D

Opis techniczny

Zastosowanie główne	MF
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Materiał ostrza 	HM
Łamacz wiórów	MF
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,15 - 0,45 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HBT130
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,