

HOLEX®**VNMG 160408, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251829 HBT130
GTIN	4062406256739
Klasa artykułu	22D

Opis

VNMG 160408 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,12 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HBT130
Zastosowanie główne	MF

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Łamacz wiórów	MM
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
powłoka	TiCN
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza 	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia