

**HOLEX®****VNMG 160408, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251829 HBT020
GTIN	4062406256746
Klasa artykułu	22D

**Opis**

VNMG 160408 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,8 - 4 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 280 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,1 - 0,45 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
liczba wymian/ostrzy	4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 280 m/min
Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,8 - 4 mm
Łamacz wiórów	PM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
powłoka	TiCN
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia