


HOLEX®**WNMG 060408, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252093 HBT130
GTIN	4062406256814
Klasa artykułu	22D

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Materiał ostrza 	HM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060408
Łamacz wiórów	MM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Zastosowanie główne	MF
Gatunek	HBT130

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,