


**WNMG 060404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252092 HBT130
GTIN	4062406256791
Klasa artykułu	22D

Opis

WNMG 060404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

posuw f : 0,12 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	MF
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
liczba wymian/ostrzy	6
Materiał ostrza 	HM
powłoka	TiCN
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,12 - 0,45 mm/obr,
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia