


HOLEX®**WNMG 080408, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 252095 HBT130 |
| GTIN | 4062406256852 |
| Klasa artykułu | 22D |

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------|
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 5 mm |
| posuw f | 0,12 - 0,45 mm/obr, |
| Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 40 - 220 m/min |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 080408 |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Zastosowanie główne | MF |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| Gatunek | HBT130 |
| Łamacz wiórów | MM |
| Materiał ostrza | HM |

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,