

**HOLEX®****WNMG 080408, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252224 HBT130
GTIN	4062406256876
Klasa artykułu	22D

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	MR
głębokość skrawania $a_p$	2 - 6 mm
Zastosowanie główne	MF
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Gatunek	HBT130
promień naroża	0,8 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
posuw $f$	0,15 - 0,55 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,