


**HOLEX®****WNMG 080408, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252224 HBT020
GTIN	4062406256883
Klasa artykułu	22D

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,2 - 0,6 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Łamacz wiórów	PR
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Gatunek	HBT020
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania $a_p$	1,8 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Profil płytki skrawającej

wersja neutralna,