

**HOLEX®****CCMT 09T304, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260086 HBT130
GTIN	4062406256920
Klasa artykułu	22D

**Opis**

CCMT 09T304 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MF

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,1 - 1 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Gatunek	HBT130
powłoka	TiCN
Zastosowanie główne	MF

promień naroża	0,4 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T304
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	MF
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	40 - 220 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,1 - 1 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia