

Garant

Wiertła z VHM, chwyt walcowy, wielokierunkowe, DIN 6535 HA, diament, Ø DC m7: 1,4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	122512 1,4
GTIN	4062406348915
Klasa artykułu	11Y

Opis

Wykonanie:

Z **powłoką z diamentu krystalicznego sp³** najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki **kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90°** i specjalną geometrią **dla uniknięcia rozwarstwienia.**

z łysinką prowadzącą do **materiałów z wielokierunkowym** przebiegiem włókien.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Dostarczane w **wymiarach 1/100** zgodnie z tabelą.

chłodzenie wewnętrzne: nie

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø (wymiary co 1/100): 1,31 - 1,49 mm

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 7,9 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s : 4 mm

posuw f w tworzywach sztucznych wmacnianych włóknem szklanym i węglowym: 0,02 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w tworzywach sztucznych wmacnianych włóknem szklanym i węglowym

0,02 mm/obr,

Liczba ostrzy Z

2

długość całkowita L	45 mm
tolerancje chwytu	h6
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	7,9 mm
zakres Ø (wymiary co 1/100)	1,31 - 1,49 mm
Ø nom. D _c	1,4 mm
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Długość rowków wiórowych L _c	10 mm
Ø chwytu D _s	4 mm
powłoka	diament
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
głębokość wiercenia do	5×D
kąt wierzchołkowy	90 stopni
chwyt	DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czarny
Rodzaj produktu	Wiertła kręte