



CCMT 09T308, Gatunek: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260213 HBT020
GTIN	4062406353872
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 09T308 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

posuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HBT020

promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia