


HOLEX**CCMT 120404, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260219 HBT130
GTIN	4062406257026
Klasa artykułu	22D

Opis

CCMT 120404 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 3 mmposuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	MM
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
powłoka	TiCN
Zastosowanie główne	MF
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	4,25 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120404
Gatunek	HBT130
głębokość skrawania a_p	0,3 - 3 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	2
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia