

| | |
|---|--|
| powłoka | TiCN |
| Łamacz wiórów | PM |
| Gatunek | HBT020 |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 4,25 mm |
| promień naroża | 0,4 mm |
| głębokość skrawania a_p | 0,5 - 2,5 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 70 - 250 m/min |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |