

HOLEX®**DCMT 11T304, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260507 HBT130
GTIN	4062406257347
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 11T304 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
Materiał ostrza 	HM
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	2

Łamacz wiórów	MM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
powłoka	TiCN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HBT130
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia