

HOLEX®**DCMT 070204, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260500 HBT020
GTIN	4062406351250
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 070204 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 070204
Łamacz wiórów	PM
Gatunek	HBT020
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,25 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

powłoka	TiCN
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
liczba wymian/ostrzy	2
Materiał ostrza 	HM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,4 mm
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia