

**HOLEX®****DCMT 11T304, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260507 HBT020
GTIN	4062406257354
Klasa artykułu	22D

**Opis**

DCMT 11T304 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,12 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HBT020
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
posuw $f$	0,12 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	PM

powłoka	TiCN
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Materiał ostrza &nbsp;	HM
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia