



SCMT 09T304, Gatunki: HBT020

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260758 HBT020
GTIN	4062406257392
Klasa artykułu	22D

Opis

SCMT 09T304 HBT020 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PF

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Gatunek	HBT020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
promień naroża	0,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	PF
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,4 - 1,5 mm
powłoka	TiCN
Materiał ostrza 	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia