



Wiertła z VHM, chwyt walcowy, jednokierunkowe, DIN 6535 HA, diament, Ø m7: 3,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	122522 3,5
GTIN	4062406349103
Klasa artykułu	11Y

Opis

Wykonanie:

Z **powłoką z diamentu krystalicznego sp³** najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki **kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90°** i specjalną geometrią **dla uniknięcia rozwarstwienia.**

Ze skrawającą łysinką prowadzącą, aby przy **wychodzeniu z materiałów o jednokierunkowym** przebiegu włókien uniknąć rozwarstwienia, wyrywania włókien i powstawania zadziorów.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:

Długość rowków mocujących (zob. tabela) do odjęcia 1,5× Ø nominalna.

wskazówka:

Dostarczane w **wymiarach 1/100** zgodnie z tabelą.

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø (wymiary co 1/100): 3,01 - 3,99 mm

Długość rowków mocujących: 28 mm

długość całkowita L_{całk.}: 66 mm

Ø chwytu: 6 mm

posuw f w tworzywach sztucznych wzmocnianych włóknem szklanym i węglowym: 0,06 mm/obr,

Opis techniczny

posuw f w tworzywach sztucznych wzmocnianych włóknem szklanym i węglowym

0,06 mm/obr,

tolerancje chwytu

h6

Ø chwytu	6 mm
długość całkowita L _{całk.}	66 mm
Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Ø nomin.	3,5 mm
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	22,75 mm
zakres Ø (wymiary co 1/100)	3,01 - 3,99 mm
Długość rowków mocujących	28 mm
powłoka	diamant
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
głębokość wiercenia do	5×D
kąt wierzchołkowy	90 stopni
kierunek skrawania	prawe
chwyt	DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	czarny
Rodzaj produktu	Wiertła kręte