

**SCMT 09T304, Gatunki: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260791 HBT130
GTIN	4062406257408
Klasa artykułu	22D

Opis

SCMT 09T304 HBT130 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Gatunek	HBT130
Łamacz wiórów	MM
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
Materiał ostrza 	HM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
powłoka	TiCN
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia