

HOLEX®**TCMT 16T304, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261018 HBT130
GTIN	4062406257521
Klasa artykułu	22D

Opis

TCMT 16T304 HBT130 Gatunek: HBT130

Łamacz wiórów: MM

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,35 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 40 - 220 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągly
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	3
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Materiał ostrza 	HM
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	MM

posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	40 - 220 m/min
Gatunek	HBT130
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia