

**VBMT 110304, Gatunek: HBT130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261252 HBT130
GTIN	4062406257606
Klasa artykułu	22D

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
Łamacz wiórów	MM
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Materiał ostrza	HM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HBT130
powłoka	TiCN
liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,05 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 200 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia