

HOLEX®**VBMT 110304, Gatunek: HBT020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261252 HBT020
GTIN	4062406257613
Klasa artykułu	22D

Opis

VBMT 110304 HBT020 Gatunek: HBT020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,12 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 250 m/min**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,25 mm

promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 250 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
posuw f	0,12 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
powłoka	TiCN
Materiał ostrza 	HM
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia